



Akkuporaruuvinväännin ProCORE, Tyyppi: GSR1860PRO



Tilaustiedot

Tilausnumero	P07332 GSR1860PRO
GTIN	4059952525501
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

- Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
- LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
- Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
- Softgrip.

KickBack-Control automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa sekä ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä ja moottorijarru. 13 mm:n Auto-Lock-metalliporaistukka. Suuri vääntömomentti.

Etu:

Electronic Motor Protection.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x ProCORE 18V 4,0 Ah litiumioniakku, pikalaturi., L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	4 Ah
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	GSR 18V-60C
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1900 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	38 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tyypillinen käyttö	Strong
enimmäisvääntömomentti pehmeä	31 Nm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 600 min ⁻¹
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
soveltuu materiaalille	Puu
Paino	18 kg
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	15 - 13 mm
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	Harjaton moottori, pikakiinnitysstukan kiinnitysalue 1,5–13, L-Boxx