

Garant**APET 180505 FR, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215202 ALU |
| GTIN | 4045197600288 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Nirkon säde: 0,5 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|------------------------|
| tyyppi | ALUM. |
| Syöttö f_z / hammas | 0,2 mm |
| Nirkon säde | 0,5 mm |
| Sarja | Softcut® |
| ISO-koodi-kääntöterä | APET 180505 FR |
| Laji | HU7810 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrshintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 600 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 400 m/min | N |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |