

Garant**APMT 180512 ER, HB7730, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215257 GG
GTIN	4045197673534
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Nirkon säde: 1,2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180512 ER
Laji	HB7730
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	250 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		