

Garant**APMT 133508 SR, HB7510, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215326 ST1400 |
| GTIN | 4045197601193 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus

Huomautus:Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 6 \text{ mm}$.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,15 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|------------------------|
| tyyppi | ST1400 |
| Syöttö f_z / hammas | 0,15 mm |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Sarja | Softcut® |
| ISO-koodi-kääntöterä | APMT 133508 SR |
| Laji | HB7510 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrshintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 220 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 200 m/min | P |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |