

**Garant****APMT 133512 SR, HB7510, Tyyppi: ST1400**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215327 ST1400
GTIN	4045197673572
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p_{max}} = 6$  mm.

Nirkon säde: 1,2 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,15 mm

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ / hammas	0,15 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	1,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 133512 SR
Laji	HB7510
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		