

Garant**Lieriömäinen kiinnitys, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 210550 20 |
| GTIN | 4045197522610 |
| Tuoteluokka | 21Z |

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvi kiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvi kiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Varren $\varnothing D_5$ h6 | 25 mm |
| Ulko- $\varnothing d_1$ | 19,8 mm |
| jyrsinpään \varnothing :lle D | 20 mm |
| Suosittelut kiristysmomentti | 25 Nm |
| Kokonaispituus L | 70 mm |
| Sarja | TopCut |
| Sovitin | Lieriövarsi. |
| Sisäjäähdytys | kyllä |

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike