

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/7B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930605 800/7B
GTIN	4067263100652
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×24G, vetolaatikat 26×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Paino	114 kg
Laatikoiden lukumäärä	7

Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetoalustojen määrä	0
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Korkeus	800 mm
Leveys	750 mm
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	700 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi