

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/7B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1000/7B
GTIN	4067263091677
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetoalustojen määrä	0
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei

Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	149 kg
ComfortClose	ei
Syvyys	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Korkeus	1000 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Leveys	750 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi