

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1250/10A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1250/10A
GTIN	4067263100904
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritäppilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
Urakumisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	26

Hyötykorkeus laatikoita varten	1150 mm
Hyötykorkeus	1150 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetoalustojen määrä	0
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	197 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Korkeus	1250 mm
Syvyys	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	10
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi