

Garant**APMT 133516 SR, HB7510, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215328 ST1400
GTIN	4045197673589
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p_{max}} = 6$ mm.

Nirkon säde: 1,6 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,15 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	1,6 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 133516 SR
Laji	HB7510
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		