

Garant**APMT 180516 TR, HB7520, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215274 UNI
GTIN	4045197601117
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Nirkon säde: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	1,6 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180516 TR
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	290 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		