

**Garant****APMT 133504 ER, HB7930, Tyyppi: TI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215366 TI
GTIN	4045197673633
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p_{max}} = 6$  mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,13 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	TI
Syöttö $f_z$ / hammas	0,13 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 133504 ER
Laji	HB7930
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		