

HEDI

Ripustettava energiahaaroitin, Tyyppi: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	081142 250
GTIN	4003644015771
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.

Pienikokoinen ripustettava energiahaaroitin, vankka, kovakumipinnoitettu kotelo, tilaa säästävä ja siisti, jännitteen ja paineilman syöttöön.

- **Yksinkertainen johdonkuljetus, vedonpoistaja.**
- **Ripustussilmukka ja massiivinen työkalukoukku.**
- **Roiskevesisuojattu IPX4.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Huomautus:

Ethernet-liitännällä varustettu ripustettava energiahaaroitin saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

tyyppi	250
--------	-----

Leveys	227 mm
Nimellisteho	3,5 kW
Korkeus	305 mm
Syvyys	212 mm
250 V:n pistorasioiden lukumäärä	6
IP-suojaluokka	IP X4
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotetyyppi	Energiahaaroitin