

**Garant****TKM-pidin lieriömäinen, lyhyt, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210561 16
GTIN	4045197558053
Tuoteluokka	21Z

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

**Huomautus:**

**Enimmäisjyrshintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø D <sub>5</sub> h6	16 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	85 mm
Ulko-Ø d <sub>1</sub>	15,8 mm
jyrsinpään Ø:lle D	16 mm
Suositteltu kiristysmomentti	15 Nm
Kokonaispituus L	135 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

