

**Garant****Terä Leveys ap 3,1 mm, Ø D / Terien lkm Z: 125/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218444 125/10
GTIN	4045197534200
Tuoteluokka	21P

**Kuvaus****Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

**Käyttö:**

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.  
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	XC.. 1125
Kiinnitysruuvi-sarja	219985
Terän Ø D <sub>c</sub>	125 mm

Terien lkm Z	10
varren malli	reiällä
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvisarja10 osaa	219985
----------------------------	--------