

Garant**TKM-pidin, kartiomainen, lyhyt, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210569 20
GTIN	4045197557889
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuishiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

Huomautus:

Enimmäisjyrshintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D_s h6	25 mm
Hyötypituus L_1	92 mm
jyrsinpään Ø:lle D	20 mm
Ulko-Ø d_1	19,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	25 Nm
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike