

Garant**Lieriömäinen kiinnitys, HSK-A 63, jyrsinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210580 25
GTIN	4045197522894
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø d_1	24,8 mm
Hyötypituus L_1	33 mm
Ulkonema A-mitta	59 mm
jyrsinpään Ø:lle D	25 mm
Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Sarja	TopCut
Sovitin	HSK-A 63

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike