

Garant

Kartiomainen pidin, HSK-A 63, jyrsinpään Ø:lle D: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	210582 10
GTIN	4045197557957
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

jyrsinpään Ø:lle D	10 mm
Hyötypituus L_1	42 mm
Ulkonema A-mitta	68 mm
Ulko-Ø d_1	9,8 mm
Suositteltu kiristysmomentti	5 Nm
Sarja	TopCut
Sovitin	HSK-A 63
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike