

**Garant**
**Kartiomainen pidin, HSK-A 63, jyrsinpään Ø:lle D: 16mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	210582 16
GTIN	4045197557971
Tuoteluokka	21Z

**Kuvaus**
**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

**Huomautus:**

**Enimmäisjyrsintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	88 mm
Hyötypituus $L_1$	62 mm
jyrsinpään Ø:lle D	16 mm
Ulko-Ø $d_1$	15,8 mm
Suositteltu kiristysmomentti	15 Nm
Sarja	TopCut
Sovitin	HSK-A 63
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike