

**Garant****Leikkuuterä Leveys 3,1 mm, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218470 ST900
GTIN	4045197534316
Tuoteluokka	21B

**Kuvaus****Käyttö:**

Kiekkojyrsimiin nro 218408 – 218444 ja pistoterään nro 273560.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max.

tyyppi: ST900

Nirkon säde: 0,2 mm

Laji: HB7535

Syöttö  $f_z$ : 0,1 mm

Toleranssi  $a_p$ : 0 / +0,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Toleranssi $a_p$	0 / +0,3 mm
tyyppi	ST900
Syöttö $f_z$	0,1 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7535

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	TiAIN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään