

Garant**Pidin lieriömäisesti värinävaimennettu, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210551 10
GTIN	4045197658852
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuishiottu pidin ruuvi kiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

TKM-sydänosalla, ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Enimmäisjyrsinpääsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvi kiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø d_1	9,8 mm
Varren Ø D_5 h6	10 mm
jyrsinpään Ø:lle D	10 mm
Hyötypituus L_1	30 mm
Suosittelut kiristysmomentti	5 Nm
Kokonaispituus L	70 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike