

Garant**Kartiomainen pidin, SK 40, jyrsinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210577 25
GTIN	4045197557940
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

jyrsinpään Ø:lle D	25 mm
Ulkonema A-mitta	113 mm
Ulko-Ø d_1	24,8 mm
Hyötypituus L_1	94 mm
Suositteltu kiristysmomentti	35 Nm
Kiinnityskoko	40 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	SK 40
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike