

**Garant****Kartiomainen pidin, HSK-A 63, jyrsinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210582 25
GTIN	4045197557995
Tuoteluokka	21Z

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

**Huomautus:**

**Enimmäisjyrsintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

**Tekninen kuvaus**

jyrsinpään Ø:lle D	25 mm
Hyötypituus $L_1$	94 mm
Ulko-Ø $d_1$	24,8 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Sarja	TopCut
Sovitin	HSK-A 63
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike