

Garant**Lieriömäinen kiinnitys, HSK-A 63, jyrsinpään Ø:lle D: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210580 10
GTIN	4045197522856
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	47 mm
Ulko-Ø d_1	9,8 mm
jyrsinpään Ø:lle D	10 mm
Hyötypituus L_1	21 mm
Suosittelut kiristysmomentti	5 Nm
Sarja	TopCut
Sovitin	HSK-A 63

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike