

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215570 20/3
GTIN	4045197409218
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Kokonaispituus L _{ges}	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)

Ø D ₂	17,7 mm
Terän Ø D _c	20 mm
Kiinnityskierre M	M10
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,7 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	37 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,19 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	14,5 mm
Sarja	Softcut®
Ø D ₃	17 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2