

**DOVEIQMILL-tasojyrsimet, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222500 50/5
GTIN	7291075311365
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvi kiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen **taloudellisuus** 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SYHU0704..
Terän Ø D _c	50 mm
suurin ulko-Ø D _{max}	59,4 mm
Sarja	DOVEIQMILL
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	4,6 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terien lkm Z	5
Valmistajamerkintä	IQ845 FSY D050-05-22-R07
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	50 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Tasojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 4	229695 4
--------------------------------------	----------