

**DOVEIQMILL-tasojyrsimet, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 125/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Tuoteluokka	19D

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvikiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen **taloudellisuus** 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	12
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	134,4 mm
Sopiva kääntöterä	SYHU0704..
KiinnitysreiänØ	40 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Terän Ø D <sub>c</sub>	125 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4,6 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Valmistajamerkintä	IQ845 FSY D125-12-40-R07
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	50 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Tasojyrsimet

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 4	229695 4
--------------------------------------	----------