



HELISLOT-kiekkokojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 125/14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	125 mm
Sarja	HELISLOT
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	14
Kokonaispituus L _{ges}	45 mm
Kääntöterien lukumäärä	14
KiinnitysreiänØ	32 mm

suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	33 mm
Kauluksen pituus L_1	31 mm
Uranleveys a_p	10 mm
Valmistajamerkintä	FDN D125-10-32-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------