

**TDKT 1505PDR, IC845, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226574 ST1400
GTIN	7291075312935
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z	0,21 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	ST1400
Sarja	HELI3MILL
ISO-koodi-kääntöterä	TDKT 1505PDR
Malli	PDR

Valmistajamerkintä	HM390 TDKT 1505PDR IC845
Laji	IC845
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		