

**TDCT 1505PDR, IC830, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226576 INOX
GTIN	7291075312737
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	TDCT 1505PDR
Sarja	HELI3MILL
Syöttö $f_z$	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Nirkon säde	0,8 mm
Malli	PDR

Valmistajamerkintä	HM390 TDCT 1505PDR IC830
Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		