



HELISLOT-kiekkokojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 125/6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Sarja	HELISLOT
KiinnitysreiänØ	32 mm
Kauluksen pituus L ₁	30,5 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	6
Kääntöterien lukumäärä	12
Kokonaispituus L _{ges}	45 mm

Terän $\varnothing D_c$	125 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	33 mm
Uranleveys a_p	16 mm
Valmistajamerkintä	FDN D125-16-32-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------