



## HELISLOT-kiekkojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 125/7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	45 mm
Kääntöterien lukumäärä	14
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	7
Sarja	HELISLOT
Terän Ø $D_c$	125 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	33 mm

KiinnitysreiänØ	32 mm
Kauluksen pituus L <sub>1</sub>	31 mm
Uranleveys a <sub>p</sub>	12 mm
Valmistajamerkintä	FDN D125-12-32-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------