



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 160/9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227722 160/9
GTIN	7291075430844
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	51 mm
Terän Ø D_c	160 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kokonaispituus L_{ges}	16 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	9
Kääntöterien lukumäärä	18

Sarja	HELISLOT
Uranleveys a _p	12 mm
Valmistajamerkintä	SDN D160-12-40-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------