

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 6 mm, Ø D: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218564 80
GTIN	4045197462473
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	20 mm
Terän Ø D_c	80 mm

Kauluksen pituus L_1	15 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Kauluksen $\varnothing d_1$	40 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	4
Kääntöterien lukumäärä	8
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1203
Kääntöterä-ruuvisarja	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219950