

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 6 mm, Ø D: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218564 160
GTIN	4045197462503
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	41,2 mm
Terän Ø D_c	160 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	8
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kauluksen $\varnothing d_1$	70 mm
Kääntöterien lukumäärä	16
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1203
Kääntöterä-ruuvisarja	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219950
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2