



## TANGGRIP TAG N-LF -leikkuuterät, IC5400, Pistoleveys w / kulmasäde R: 2/0,2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273642 2/0,2
GTIN	7291075325683
Tuoteluokka	26A

### Kuvaus

**Malli:**

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Pieniin syöttönopeuksiin.

**Käyttö:**

Katkaisuun ja pistoon.

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273610 – 273614.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Syöttö f	0,03 - 0,08 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,04 mm
Sarja	TANGGRIP-PL

Valmistajamerkintä	TAG N2LF IC5400
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	LF
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC5400
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen