

**TANGGRIP TNF-IQ -leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w / kulmasäde R: 3/0,3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274226 3/0,3
GTIN	7291075460209
Tuoteluokka	26A

**Kuvaus****Malli:**

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Optimaalinen lastunhallinta ja lastunpoisto. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen pistoon.

**Sopii:**

Teränpitimet nro 274202 – 274205.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	3 mm
Kulman säde R	0,3 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Syöttö f	0,06 - 0,1 mm/kierr,
Sarja	TANG-GRIP

Valmistajamerkintä	TNF 3GN-IQ IC808
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	GN
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 150 m/min
Laji	IC808
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen