

**TANGGRIP TNF-IQ -leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w / kulmasäde R: 6/0,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274226 6/0,4
GTIN	7291075439113
Tuoteluokka	26A

Kuvaus**Malli:**

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Optimaalinen lastunhallinta ja lastunpoisto. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 274202 – 274205.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,4 mm
Pistoleveys w	6 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Syöttö f	0,08 - 0,16 mm/kierr,
Sarja	TANG-GRIP

Valmistajamerkintä	TNF 6GN-IQ IC808
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	GN
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 150 m/min
Laji	IC808
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen