



## TANGGRIP TNFFH-IQ -aksiaalipistoterä, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 150-500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Tuoteluokka	26D

### Kuvaus

**Malli:**

Kaksi teräistukkaa.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen pistoon.

**Sopii:**

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

**Huom:**

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

### Tekninen kuvaus

Pistosyvyys $t_{max}$	32 mm
Pistoleveys $w$	4 mm
Sarja	TANG-GRIP
Kokonaispituus $L$	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
Varren korkeus $h_5$	32 mm
Toimintakorkeus $h_1$	24,8 mm
Valmistajamerkintä	TNFFH 150R-4IQ

Ulottuma	32 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin