



PENTACUT 24N-J/34N-J -leikkuuterät, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 1,5/24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273937 1,5/24
GTIN	7291075151466
Tuoteluokka	26K

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmuodostaja. Pehmeäleikkuinen. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Ensisijainen valinta tarkkuuspistoon. Katkaisu mahdollista. Soveltuu myös hakkaavaan lastuamiseen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273924 – 273925.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,1 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,02 mm

Pistosyvyys t_{max}	5 mm
BW	4 mm
Kulmasäteen toleranssi R	0,02 mm
Terän koko \varnothing d	24 mm
Sarja	PENTACUT
Valmistajamerkintä	PENTA 24N150J010 IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	J
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC908
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen