



## PENTACUT PCH-17 -puristinpidin, Oikea, Varren koko / terän koko: 20/17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273950 20/17
GTIN	7291075389593
Tuoteluokka	26D

### Kuvaus

#### Käyttö:

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Sopii:

Vaihtoterät nro 273956 – 273959.

#### Huomautus:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

### Tekninen kuvaus

Pään pituus $L_1$	17 mm
Pistosyvyys $t_{max}$	4 mm
Sarja	PENTACUT
Kokonaispituus L	120 mm
Varren koko	20 mm
OAH	25,6 mm
Terän koko	17 mm
Valmistajamerkintä	PCHRS 20-17
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei

aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin