



## PENTACUT 17 N-P -leikkuuterät Oikea, IC1008, Pistoleveys w / terän koko: 1,5/17mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273956 1,5/17 |
| GTIN         | 7291075390162 |
| Tuoteluokka  | 26K           |

### Kuvaus

#### Käyttö:

Yleiskäyttöinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.

Katkaisuun ja pistoon. Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen.

#### Sopii:

Puristinpitimet nro 273950 – 273951.

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Pistoleveys w         | 1,5 mm                |
| Kulman säde R         | 0,1 mm                |
| Pistosyvyys $t_{max}$ | 4 mm                  |
| Syöttö f              | 0,02 - 0,07 mm/kierr, |
| CUTDIA                | 8 mm                  |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Terän koko Ø d                  | 17 mm                       |
| Sarja                           | PENTACUT                    |
| Valmistajamerkintä              | PENTA 17N150P010RS IC1008   |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 5                           |
| Lastuava aine                   | KM                          |
| Kääntöteräprofiili              | Neutraali                   |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                 |
| Pääkäyttöalue                   | UNI                         |
| Koneistusehto                   | jatkuva                     |
| lastunmurtaja                   | P                           |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 60 - 180 m/min              |
| Laji                            | IC1008                      |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä pistosorvaukseen |