



MINCUT MIGR -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 1,5/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Sisäpuolen pistoon pienillä leikkaussyvyyksillä.

Sopii:

SisäSORVAUSPIDIN nro 270420.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	1,5 mm
Terän koko \varnothing d	8 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	2,1 mm
Vähimmäis- \varnothing D_{min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Syöttö f sorvaus	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Syöttö f pisto	0,01 - 0,03 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,5 mm
Kulman säde R	0,05 mm
Sarja	MINCUT

Lastuamissyvyys $a_{p \max}$	0,5
Lastuamissyvyys $a_{p \min}$	0,05
Valmistajamerkintä	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä