



MINCUT MIFR -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2/10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270426 2/10
GTIN	7291075262490
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t_{max}	9 mm
Terän koko $\varnothing d$	10 mm
WF	3 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,1 mm/kierr,
INSL	25,1 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,06 mm/kierr,
Kulman säde R	0,2 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä