



## MINCUT MIFR -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 3/10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Tuoteluokka	26J

### Kuvaus

**Malli:**

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

**Sopii:**

Sisäsorvauspidin nro 270420.

### Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	9 mm
Terän koko $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,1 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,06 mm/kierr,
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä