



## MINCUT MIUR -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 1/8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Tuoteluokka	26J

### Kuvaus

**Malli:**

Täyssäteellä 45° sisäpuolen vapaapistoon.

**Sopii:**

Sisäsorvauspidin nro 270420.

### Tekninen kuvaus

Vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	8 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	1,1 mm
WF	3,6 mm
Syöttö f pisto	0,01 - 0,03 mm/kierr,
Syöttö f sorvaus	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Kulman säde R	0,5 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä