



## MINCUT MIFR -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2,5/15mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Tuoteluokka	26J

### Kuvaus

**Malli:**

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

**Sopii:**

Sisäsorvauspidin nro 270420.

### Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	9 mm
Terän koko $\varnothing d$	15 mm
WF	5,55 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,03 - 0,04 mm/kierr,
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,03 - 0,05 mm/kierr,
Kulman säde R	0,2 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä