



MINCUT MEFL -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 3/10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen tapin ulkopuolella.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t_{max}	9 mm
Syöttö f pisto	3,6 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,05 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,06 mm/kierr,
Terän koko \varnothing d	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Sarja	MINCUT
Valmistajamerkintä	MEFL 10-3.00-0.20 IC908

Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 mm/min
Tuotetyppi	Pienoisvaihtoterä