

Garant**SNHX 1102 Neutraali, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max.uranleveydelle a_p : 4 mm

Laji: HB7525

Viisteen leveys: 0,15 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Viisteen leveys	0,15 mm
Laji	HB7525
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1102
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	2,3 mm
uranleveydelle a_p	4 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään