

Garant**Upotusjyrsin 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211806 66/4
GTIN	4045197502063
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	55 mm
Terän Ø D_c	66 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α_{max}	56,34 mm

Porrastuskulma α_{\max}	3,05 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	10 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	126 mm
$\varnothing D_3$	60 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7